


Accessoires

jeu de commande (palet)

BTS-DSU35-EB1




- Position finale atténuée
- Broches de commutation en acier inoxydable (1.4305)
- pour entraînements tournant à droite et à gauche
- Afficheurs optiques orientables 90°
- Configuration des trous sur la surface de bride : 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
- Hauteur de l'arbre de raccordement (pivot) : 20 mm (30 mm) / Ø : max. 30 mm
- Diamètre maximal de la bague de glissement : 34 mm


Description générale

Les détecteurs doubles sont spécialement conçus pour la détection du positionnement sur actionneurs d'électrovannes et combinent la fiabilité des détecteurs inductifs sans contact physique avec la flexibilité d'un boîtier modulaire. Un large programme d'accessoires orienté sur la pratique garantit une adaptation optimale à vos installations.

Type	BTS-DSU35-EB1
N° d'identification	6900225
Format	accessoires pour détecteur double, Ni4-DSU35...
Matériau de boîtier	Plastique, PP-GF30
Couple de serrage vis de fixation	1.5 Nm
Fait partie de la livraison	2 vis à tête cylindrique hexagonale M5 × 12, 2 rondelles à ressort D5, 1 vis à tête fraisée M6 × 25



Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
BTS-DSU35-CLIP/YE	6900429	Clips d'affichage jaunes, adaptés au jeu de commande BTS-DSU35-EB, unité d'emballage : 10 pièces	
BTS-DSU35-CLIP/BK	6900430	Clips d'affichage noirs, adaptés au jeu de commande BTS-DSU35-EB, unité d'emballage : 10 pièces	