


# Connecteur confectionnable

## Connecteur femelle, droit

### B23171-8.5



- avec contacts à sertir (contacts non inclus, à commander avec la référence 6900272)
- 7 pôles

Type	B23171-8.5
N° d'identification	6900270
Connecteur A	Connecteur femelle, M23x1, Droit
Nombre de pôles	7
Corps isolant	Plastique, PA
Corps de manchon	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Type de connexion	raccordement crimp
Durée de vie mécanique	> 50 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP67, (vissé)
<b>Caractéristiques électriques à +20°C</b>	
Résistance d'isolation	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
<b>Caractéristiques mécaniques et chimiques</b>	
En état de repos	-40...+85°C

## Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
B23-0001	6900272	Contact à sertir embase (non avancé) pour connecteur mâle M23 BS23171-8.5 (6900273) et BS23271-8.5 (6900274) ; section de raccordement : 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	