Connecteur confectionnable
Connecteur femelle, droit
B23171-8.5



- avec contacts à sertir (contacts non inclus, à commander avec la référence 6900272)
- 7 pôles

Type	B23171-8.5
N° d'identification	6900270

Connecteur A	Connecteur femelle, M23x1, Droit
Nombre de pôles	7
Corps isolant	Plastique, PA
Corps de manchon	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Type de connexion	raccordement crimp
Durée de vie mécanique	> 50 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP67, (vissé)

Caractéristiques électriques à +20°C	
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10^{8} Ω

Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40…+85°C

édition • 2025-02-28T09:08:50+01:00

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
B23-0001	6900272	Contact à sertir embase (non avancé) pour connecteur mâle M23 BS23171-8.5 (6900273) et BS23271-8.5 (6900274) ; section de raccordement : 1,5 - 2,5 mm²	

édition • 2025-02-28T09:08:50+01:00