


Connecteur confectionnable

Connecteur mâle, droit

BS23171-8.5



- avec contacts à sertir (contacts non inclus, à commander avec la référence 6900276 ; contacts pour PE 6900276)
- 7 pôles

| | |
|---|--|
| Type | BS23171-8.5 |
| N° d'identification | 6900273 |
| Connecteur A | Connecteur mâle, M23x1, Droit |
| Nombre de pôles | 7 |
| Corps isolant | Plastique, PA |
| Corps de manchon | fonte de zinc, GD-Zn, nickelé |
| Type de connexion | raccordement crimp |
| Durée de vie mécanique | > 50 Cycles de couplage et de découplage |
| Type de protection | IP67, (vissé) |
| Caractéristiques électriques à +20°C | |
| Résistance d'isolation | ≥ 10 ⁸ Ω |
| Caractéristiques mécaniques et chimiques | |
| En état de repos | -40...+85°C |

Accessoires

| Type | No. d'identité | | Dimensions |
|-----------|----------------|---|------------|
| BS23-0002 | 6900276 | Contact à sertir broche (avancé, PE) pour connecteur mâle M23 BS23171-8.5 (6900273) et BS23271-8.5 (6900274) ; section de raccordement : 1,5 - 2,5 mm ² | |
| BS23-0001 | 6900275 | Contact à sertir broche (non avancé) pour connecteur mâle M23 BS23171-8.5 (6900273) et BS23271-8.5 (6900274) ; section de raccordement : 1,5 - 2,5 mm ² | |