


Accessoires

jeu de commande (palet)

BTS-DSU35-EU2



- position finale non-influencée
- 2 boutons
- pour entraînements tournant à droite et à gauche
- afficheurs optiques orientables 90°
- configuration des trous sur face à flasque: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Hauteur de l'arbre de raccordement (pivot) : 20 mm (30 mm) / Ø : max. 30 mm
- diamètre maximal de la bague de glissement : 34 mm

Description générale

Les détecteurs doubles sont spécialement conçus pour la détection du positionnement sur actionneurs d'électrovannes et combinent la fiabilité des détecteurs inductifs sans contact physique avec la flexibilité d'un boîtier modulaire. Un large programme d'accessoires orienté sur la pratique garantit une adaptation optimale à vos installations.

Type	BTS-DSU35-EU2
N° d'identification	6900455
Format	accessoires pour détecteur double, Ni4-DSU35...
Matériau de boîtier	métal, AL, éloxé
Couple de serrage	≤ 1.5 Nm
Fait partie de la livraison	2 pcs. vis à tête cylindrique hexagonale M5x12, 2 pcs. rondelle à ressort D5, 1 pc. boulon à tête conique M6x25

