


Accessoires de montage jeu de commande (palet) BTS-DSU35-EBE1-2



- position finale influencée
- positions finales (ouvertes et fermées) réglables en pas de 4° dans une plage de 360°
- afficheurs optiques orientables 90°
- division en degré comme aide de réglage
- configuration des trous sur face à flasque: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Hauteur de l'arbre de raccordement (pivot) : 20 mm / Ø : max. 30 mm

Description générale

Les détecteurs doubles sont spécialement conçus pour la détection du positionnement sur actionneurs d'électrovannes et combinent la fiabilité des détecteurs inductifs sans contact physique avec la flexibilité d'un boîtier modulaire. Un large programme d'accessoires orienté sur la pratique garantit une adaptation optimale à vos installations.

Type	BTS-DSU35-EBE1-2
N° d'identification	6900497
Format	accessoires pour détecteur double, Ni4-DSU35...
Matériau de boîtier	Plastique, PP-GF30
Couple de serrage	≤ 1.5 Nm
Fait partie de la livraison	2 pcs. vis à tête cylindrique hexagonale M5x12, 2 pcs. rondelle à ressort D5, 1 pc. boulon à tête conique M6x25

