


# Connecteur confectionnable


## Connecteur mâle M12 × 1, droit

### BSA8141-0



- type de raccordement par vis
- écrou de serrage métallique
- contacts dorés
- codage A
- 4 pôles
- filetage PG7
- diamètre de ligne 4.0 ... 6.0 mm

#### Configuration des broches



Type	BSA8141-0
N° d'identification	6901001
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles	4
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA, Noir
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Filetage	PG7
Diamètre extérieur du câble	4...6 mmmm
Section conducteur/section raccordable	max. Max. 0,75 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP67, (vissé)
<b>Caractéristiques électriques à +20°C</b>	
Tension nominale	250V
Intensité maximale admissible	4AA
Résistance d'isolation	≥ 10 <sup>6</sup> Ω
Résistance transversale	≤ 3 mΩ
<b>Caractéristiques mécaniques et chimiques</b>	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-25...+85°C