


# B5133-0

## Connecteur confectionnable

### Connecteur femelle M8 × 1/Ø 8 mm, droit



#### Données techniques

Type	B5133-0
N° d'identification	6901030
Connecteur A	Connecteur femelle, M8x1, Droit
Nombre de pôles	3
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA 66 (UL 94 HB), Noir
Corps de manchon	Plastique, PBT, Noir
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, néoprène
Joint filetage	plastique, FPM/FKM
Filetage	M11 × 0,75
Diamètre extérieur du câble	3.5...5 mm
Section conducteur/section raccordable	0.14...0.5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP67, (vissé)
<b>Caractéristiques électriques à +20°C</b>	
Tension nominale	60 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Résistance transversale	≤ 3 mΩ
<b>Caractéristiques mécaniques et chimiques</b>	
En état de repos	-40...+85 °C

#### Caractéristiques



- Ecrou de serrage métallique
- Indice de protection IP67
- Raccordement par bornes à vis
- Connecteur femelle confectionnable
- Raccordement mécanique M8 / Ø 8 mm
- Forme droite
- 3 pôles
- - Filetage métrique M11 x 0,75
- Diamètre de ligne 3,5...5,0 mm

#### Configuration de contact



## Données techniques

En état de mouvement

-40...+85 °C

---