


B5131-0

Connecteur confectionnable

Connecteur femelle M8 × 1/Ø 8 mm, droit



Données techniques

Type	B5131-0
N° d'identification	6904910
Connecteur A	Connecteur femelle, M8x1, Droit
Nombre de pôles	3
Contacts	Bronze, CuSn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	Plastique, PBT, Noir
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, néoprène
Joint filetage	plastique
Filetage	M11 × 0,75
Diamètre extérieur du câble	3.5...5 mm
Section conducteur/section raccordable	0.14...0.25 mm ²
Type de connexion	Contact à braser
Type de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	60 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance transversale	≤ 3 mΩ
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+85 °C
Homologations	Reconnu cULus

Caractéristiques



- Ecrou de serrage métallique
- Indice de protection IP67
- Lötanschluss
- Connecteur femelle confectionnable
- Raccordement mécanique M8 / Ø 8 mm
- Forme droite
- 3 pôles
- - Filetage métrique M11 x 0,75
- Diamètre de ligne 3,5...5,0 mm

Configuration de contact

