


Répartiteurs à deux voies
répartiteur T sans câble
Boîtier de distribution pour câble pour robot M23 17 pôles
VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02



Type	VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02
N° d'identification	6932156
Remarque sur le produit	Fiche technique en cours d'établissement accessoires pour systèmes de bus de terrain
Répartiteur E/S	Répartiteur en T
Boîtier	plastique, TPU, noir
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1, Codage A
Nombre de pôles	4
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, Uniquement en état vissé
Connecteur B	Connecteur femelle, M12x1, Codage A
Nombre de pôles	4
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Caractéristiques électriques à +20°C	
Intensité maximale admissible	4AA
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ
Température ambiante (posé de manière fixe)	-30...+90°C