


PSG4M-J14


Accessoire pour les câbles d'actuateur/détecteur – Cavalier M8



Caractéristiques

- Pont entre les broches 1 et 4
- Connecteur mâle M8, droit, 4 pôles
- Conformité RoHS
- Mode de protection : IP67

Configuration de contact



Données techniques

Type	PSG4M-J14
N° d'identification	6933558
Connecteur A	Connecteur mâle, M8x1, Droit
Nombre de pôles	4
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP67, Uniquement en état vissé
Tension nominale	60 V
Intensité maximale admissible	4 A