# amplificateur séparateur
# 1 canal
# IM12-DI03-1S-2R-S/24VDC







Des détecteurs suivant EN 60947-5-6 (NAMUR) ou des contacts libres de potentiel peuvent être raccordés à l'amplificateur séparateur IMX12-DI03-1S-2R-S/24VDC. L'appareil peut être monté en zone 2. L'appareil peut basculer via des commutateurs DIP entre un fonctionnement à un canal avec double signalisation ou à un canal avec sortie d'alarme. Les circuits de sortie sont équipés de deux relais de commutateur. L'appareil répond aux exigences de la NE21.

Les appareils disposent d'interrupteurs DIP à la face frontale. Ils permettent de sélectionner le sens d'action, la surveillance du circuit d'entrée et la commutation entre le doublement du signal et le fonctionnement monocanal. En cas de contacts mécaniques la surveillance du câble doit être désactivée ou le contact doit être pourvu de résistances (voir schéma de raccordement).

La LED verte indique l'état de service. Une erreur dans le circuit d'entrée mène à un clignotement de la LED rouge suivant NE44. Le relais du circuit de sortie associé excite ensuite.

En cas de contacts mécaniques le contact doit être pourvu de résistances (II) (voir schéma de raccordement) ou la surveillance aux ruptures de câble et courts-circuits doit être désactivée.

L'appareil est équipé de bornes à vis débrochables.

- sortie de relais (contact inverseur)
- sortie d'alarme (contact inverseur)
- programmable: Sortie d'alarme ou doublement du signal
- sens d'action réglable (fonction travail/repos)
- surveillance des circuits d'entrée aux ruptures de câble et aux courts-circuits (activable/déactivable)
- Séparation galvanique entrée, sortie, alimentation
- Entrée protégée contre les inversions de polarité
- bornes à vis débrochables
- Utilisation ATEX en zone 2, cUL
- SIL 2

édition • 2025-02-28T09:21:06+01:00

| | |
|---|---|
| Type | IM12-DI03-1S-2R-S/24VDC |
| N° d'identification | 7580028 |
| | |
| Tension nominale | 24 VDC |
| Tension de service $U_B$ | 10…30 VDC |
| Perte en puissance, typique | ≤ 1.03 W |
| | |
| Entrée NAMUR | |
| NAMUR | EN 60947-5-6 |
| surveillance du circuit d'entrée | activable/désactivable |
| Tension à vide | 8.2 VDC |
| Courant de court-circuit | 8.2 mA |
| Résistance d'entrée | 1 kΩ |
| Résistance de ligne | ≤ 50 Ω |
| Seuil d'enclenchement | 1.75 mA |
| Seuil de déclenchement | 1.55 mA |
| Seuil de rupture de câble | ≤ 0.06 mA |
| Seuil de court-circuit | ≥ 6.4 mA |
| | |
| Circuits de sortie | |
| Circuits de sortie (digitaux) | 1 x relais (contact inverseur) |
| Tension de commutation relais | ≤ 30 VDC / ≤ 250 VAC |
| Courant de commutation par sortie | ≤ 2 A |
| Puissance de commutation par sortie | ≤ 500 VA/60 W |
| Fréquence de commutation | ≤ 10 Hz |
| Qualité de contact | AgNi, 0.3µ Au |
| | |
| Séparation galvanique | |
| Tension d'essai | 2.5 kV RMS |
| Entrée 1 vers sortie 1 | 375 V valeur de crête suivant EN 60079-11 |
| Entrée 1 vers alimentation | 375 V valeur de crête suivant EN 60079-11 |
| Sortie 1 vers alimentation | 300 V valeur effective suivant EN 50178 et EN 61010-1 |
| Sortie 2 vers alimentation | 300 V valeur effective suivant EN 50178 et EN 61010-1 |
| | |
| Conseil important | Pour les applications Ex, les valeurs indiquées dans les certificats Ex correspondants (ATEX, IECEX, UL etc.) sont décisives. |
| Conseil important | En cas d'utilisation de l'appareil dans les applications pour atteindre la sécurité fonctionnelle suivant IEC 61508, il faut consulter le manuel de sécurité. Les données dans la fiche technique ne valent pas pour la sécurité fonctionnelle. |
| utilisation dans des circuits de sécurité jusqu'à | SIL 2 selon IEC 61508 |
| | |
| Affichages/Commandes | |
| Etat de service | Verte |
| Etat de commutation | Jaune |
| Signalisation de défaut | Rouge |

## dimensions




## Relais de sortie – courbe de charge




édition • 2025-02-28T09:21:06+01:00

| Données mécaniques | | |
|---|---|---|
| Mode de protection | IP20 | |
| Classe de combustion suivant UL 94 | V-0 | |
| Température ambiante | -25…+70 °C | |
| Température de stockage | -40…+80 °C | |
| Dimensions | 120 x 12.5 x 117 mm | |
| Poids | 163 g | |
| Conseil de montage | montage sur rail symétrique (NS35) | |
| Matériau de boîtier | Plastique, Polycarbonate/ABS | |
| Raccordement électrique | Bornes à vis débrochables, 2 broches | |
| Section de raccordement | 0,2…2,5 mm² (AWG : 24…14) | |
| Couple de serrage | 0.5 Nm | |
| Couple de serrage | 4.43 LBS inch | |
| Conditions d'environnement | Hauteur de fonctionnement | Jusqu'à 2 000 m sur N.N. |
| | Degré de pollution | II |
| | Catégorie de tension de choc/surtension | II (EN 61010-1) |
| | Normes utilisées | |
| | Résistance diélectrique et isolement | |
| | | EN 50178 |
| | | EN 61010-1 |
| | | EN 50155 |
| | | GL VI-7-2 |
| | Choc | |
| | | EN 61373 classe B |
| | | EN 50155 |
| | | GL VI-7-2 |
| | | EN 60068-2-6 |
| | | EN 60068-2-27 |
| | Température | |
| | | EN 60068-2-1 Ad |
| | | EN 50155 |
| | | GL VI-7-2 |
| | | EN 60068-2-2 Bd |
| | | EN 60068-2-1 |
| | Humidité de l'air | |
| | | EN 60068-2-38 |
| | CEM | |
| | | EN 50155 |
| | | GL VI-7-2 |
| | | NE21 |
| | | EN 61326-1 |
| | | EN 61326-3-1 |
| | | EN 61000-4-2 |
| | | EN 61000-4-3 |
| | | EN 61000-4-4 |
| | | EN 61000-4-5 |
| | | EN 61000-4-6 |
| | | EN 61000-4-11 |
| | | EN 61000-4-29 |
| | | EN 55011 |
| | | EN 55016 |
| | | EN 50121-3-2 |
| | | EN 61000-6-2 |

édition • 2025-02-28T09:21:06+01:00

## Accessoires

| Type | No. d'identité | | Dimensions |
|---|---|---|---|
| WM1 WIDERSTAND-SMODUL | 0912101 | Le module de résistance WM1 remplit l'exigence sur la surveillance de lignes entre un contact mécanique et un appareil de traitement TURCK, dont le circuit d'entrée est conçu pour les détecteurs suivant EN 60947-5-6 (NAMUR) et dispose d'une surveillance aux ruptures de câble et aux courts-circuits. |  |
| IMX12-SC-2X-4BK | 7580940 | bornes à vis pour modules IM(X)12; livraison y compris: 4 pièces bornes noires 2 pôles | |
| IMX12-CC-2X-4BK | 7580942 | bornes à ressort pour modules IM(X)12; livraison y compris: 4 pièces bornes noires 2 pôles | |

édition • 2025-02-28T09:21:06+01:00