


accessoires

Borne de raccordement Power-Bridge IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK



- Borne de raccordement PowerBridge
- Passage du câble par le côté
- Sens d'enfichage vertical par rapport à l'axe du conducteur
- Raccord à vis
- certifié cULus
- 5 pôles
- embase

dimensions

Type	IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
N° d'identification	7580954
Version de la fiche technique	1.0
Tension nominale	300 V
Courant nominal	8 A
Classe de combustion suivant UL 94	V-0
Dimensions	18.37 x 19.84 x 11.1 mm
Poids	3 g
Section de raccordement	0,14...1,5 mm ²
Couple de serrage	0.25 Nm

