

Y-FS4M12-2AL-SKP3

Répartiteurs à deux voies – Répartiteur Y sans câble, connecteur mâle - 2x connecteur femelle

Données techniques

Type	Y-FS4M12-2AL-SKP3
N° d'identification	8008081
Répartiteur E/S	Répartiteur en Y, 2 ports
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1
Nombre de pôles	4
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Degré de pollution	3
Type de protection	IP65, IP67, IP68, (vissé)
Connecteur B	2 x connecteur femelle, M8x1
Nombre de pôles	3
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Indice de protection	(vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	50 V
Tension nominale	60 V _{AC} /50 V _{DC}
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Température ambiante (mobile)	-30...+90 °C

Caractéristiques



Accessoires

WRENCH-M12AL/SIZE 13MM	6936173
------------------------	---------

Gabelschlüssel für M12 (SW13)



TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
----------------------	---------

Jeu de clé de couple de serrage; poignée avec couple de serrage réglable 0.4 - 1.0 Nm, outil de réglage pour couple de serrage, clé à fourche pour M8 (ouverture de clé 9), clé à fourche pour M12 (ouverture de clé 14)