


Accessoires

Tube de protection pour les détecteurs de température THW-3-DN25K-A4-L250



- tube protecteur pour le montage de sondes de température
- diamètre sonde 3 mm
- Raccordement au processus Raccord laitier DN25 suivant DIN 11851
- Profondeur d'immersion 250 mm
- pour des applications dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique
- rugosité de surface $R_a > 0,8 \mu\text{m}$
- pour des applications dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique
- rugosité de surface $R_a > 0,8 \mu\text{m}$

Description générale

Les tubes protecteurs sont conçus pour le montage antidéflagrant de sondes de températures. Lors du montage des tubes protecteurs, la sonde de température est en contact direct avec le milieu. La sonde peut être remplacée sans interruption du processus.

Type	THW-3-DN25K-A4-L250
N° d'identification	9910458
Plage de température	
Plage de mesure	-50...350 °C
	-58...662 °F
Profondeur d'immersion L	250 mm
Diamètre extérieur	4 mm
Données mécaniques	
Matériau de boîtier	acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L)
Diamètre intérieur	3.1 mm
Raccord de processus	raccord fileté suivant DIN11851
Résistance à la pression	40 bar
Couple de serrage max. de l'écrou de boîtier	100 Nm