


# Répartiteur en T de l'actuateur et du capteur

## Répartiteur en T

### RSM-2RKM 50



- 7/8" minifast
- Connecteur mâle 7/8", droit, 5 broches
- 2 connecteurs femelles 7/8", droits, 5 broches

Type	RSM-2RKM 50
N° d'identification	U2109-9

Répartiteur E/S	Répartiteur en T, 2ports
Boîtier	plastique, TPU, Jaune

Connecteur A	Connecteur mâle, 7/8"-16 UN
Nombre de pôles	5
Corps isolant	Plastique, TPU, Jaune
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, Uniquement en état vissé
	NEMA: 1, 3, 4, 6P

Connecteur B	2 x connecteur femelle, 7/8"-16 UN
Nombre de pôles	5 pins
Corps isolant	Plastique, TPU, Jaune
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67, uniquement en état vissé
	NEMA: 1, 3, 4, 6P

Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	250V
Intensité maximale admissible	9AA
Résistance d'isolation	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ

Caractéristiques mécaniques et chimiques	
En état de repos	-40...+80°C
En état de mouvement	-40...+80°C

Conseil	
Conseil	- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.




schéma de connexions

