


# BIC-84-E424


## – traversée murale



### Caractéristiques

- traversée murale 4 canaux
- 8 pôles, M12 (IP67)
- RJ45 (IP20)

### Configuration de contact



### Données techniques

Type	BIC-84-E424
N° d'identification	U8712
Connecteur A	Connecteur femelle, M12x1
Nombre de pôles	4
Type de montage	montage frontal
Type de protection	IP67
Connecteur B	RJ45
Protocole réseau	Ethernet
<b>Caractéristiques mécaniques et chimiques</b>	
En état de repos	-40...+80 °C