



toebehoren WM3



De weerstandsmodule voldoet aan de voorwaarde van de leidingsbewaking tussen een mechanisch contact en een verwerkingsapparaat, waarvan de ingangskring voor sensoren volgens EN 60947-5-6 (NAMUR) is ontworpen en over een bewaking op draadbreek en kortsluiting beschikt.

De leiding tussen het mechanische contact en de weerstandsmodule moet kort worden gehouden daar op dit gedeelte geen bewaking mogelijk is.

Door de compacte bouwvorm kan de WM3 in de meeste aansluitkasten worden geïntegreerd.

De aansluiting gebeurt op de ene zijde met vrije kabeleinden - op de andere zijde met schroefklemmen.

De WM3 wordt gebruikt met het TURCK-verwerkingsapparaat MS15-231Ex0-R, wanneer slechts één kanaal moet worden gebruikt of wanneer geen NAMUR-sensoren gebruikt worden.

De interne beschermerschakeling van de WM3 bestaat enkel uit weerstanden en geldt volgens EN 60079-14 (DIN VDE 0165-1) als eenvoudig elektrisch materieel waarvoor geen toelating vereist is. Bijgevolg mag het in intrinsiek veilige stroomkringen in de explosiegevaarlijke atmosfeer worden geïnstalleerd.

- voorziening van weerstanden uitsluitend voor MS15-231Ex0-R
- Schroefklemmen tot 2,5 mm

afmetingen

Type	WM3
Identnr.	0912103
Ex-certificaat volgens conformiteitsattest	
einfaches elektrisches Betriebsmittel nach EN60079-14, eine Zulassung ist nicht erforderlich	
Mechanische gegevens	
Beschermingsgraad	IP20
Afmetingen	11 x 10 x 150 mm
Gewicht	13 g
Materiaal behuizing	Kunststof, Polycarbonaat (PC)
Aansluitdoorsnede	2,5 mm ²

