


DT04-2P-A-2/TXL

Deutsch-connector – Aansluitkabel



Technische gegevens

Type	DT04-2P-A-2/TXL
Identnr.	100000249
Connector A	Connector, Deutsch DT, Recht
Aantal polen	2
Contacten	Messing, CuZn, Vernikkeld
Contactdrager	Kunststof, Thermoplast, Geel
Greep	Kunststof, TPU, UL 94, Zwart
Wartelmoer/-bout	Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, Siliconen
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, IP69K, (aangesloten)
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 5 mm ±0.15
Kabellengte	2 m
Kabelmantel	PUR, Zwart
Aderisolatie	PP
Aderdoorsnede	2 x 0.75 mm²
Draadopbouw	42 x 0.15 mm
Aderkleuren	BN, BU
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	230 V
Stroombelastbaarheid	8 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Buigcycli	≥ 4 Miljoen


Kenmerken

- 
- Deutsch-connector DT04, recht, 2-polig
 - Mantelmateriaal: TPE-U (PUR)
 - Mantelkleur: zwart, vergelijkbaar met RAL 7021
 - Geschikt voor kabelrupsen
 - Vlamvertragend
 - Halogeenvrij conform DIN VDE 0472 deel 815
 - Conform RoHS
 - Beschermingsklassen IP67 en IP69K
 - kabellengte: 2.0 meter

Contactconfiguratie



schakelplan



Technische gegevens

Toegelaten versnelling	Max. 10 m/s ²
Toegelaten verplaatsingssnelheid	3.33 m/s
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-25...+80 °C