


TSS-3P-A-5/TXL

Superseal-connector – Aansluitkabel



Technische gegevens

Type	TSS-3P-A-5/TXL
Identnr.	100000489
Connector A	Connector, Superseal, Recht
Aantal polen	3
Contacten	Messing, CuZn, Vertind
Contactdrager	Kunststof, PA 6.6 GF, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, UL 94, Zwart
Dichtingsring	Siliconen
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, IP69K, (aangesloten)
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 5.3 mm ±0.20
Kabellengte	5 m
Kabelmantel	PUR, Zwart
Aderisolatie	PP
Aderdoorsnede	3 x 0.75 mm²
Draadopbouw	42 x 0.15 mm
Aderkleuren	BN, BU, BK
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	24 V
Stroombelastbaarheid	8 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Buigcycli	≥ 4 Miljoen
Toegelaten versnelling	Max. 10 m/s²

Kenmerken




- superseal-connector, recht, 3-polig
- Mantelmateriaal: TPE-U (PUR)
- Mantelkleur: zwart, vergelijkbaar met RAL 7021
- Geschikt voor kabelrupsen
- Vlamvertragend
- Halogeenvrij conform DIN VDE 0472 deel 815
- Conform RoHS
- Beschermingsklassen IP67 en IP69K
- kabellengte: 5.0 meter

Contactconfiguratie



schakelplan



Technische gegevens

Toegelaten verplaatsingssnelheid	3.33 m/s
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-25...+80 °C