


PD20-UHF-NA-R

Handheld met lithium-ionbatterij



Kenmerken

- Uitlezen en beschrijven van RFID-gegevensdragers, ongeacht de plaats
- Goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten, Canada en Mexico
- Handheld met UHF-antenne
- Verbinding met het host-apparaat via 3,5 mm jackplug
- Incl. TURCK RFID-app (iOS, Android) voor het lezen en schrijven van tags
- Klantspecifieke app op aanvraag
- WLAN en draadloze netwerkinterface via aangesloten host-apparaat
- Permanente lithium-ion 1800mAh-accu, ca. 2 uur actief scannen
- Incl. micro-B USB-kabel en voedingsapparaat
- beschermingsgraad IP20
- bestand tegen meerdere vallen op een hoogte van 1,5 m op glad beton

Technische gegevens

Type	PD20-UHF-NA-R
Identnr.	100000996
Omgevingstemperatuur	-10...+55 °C
Opslagtemperatuur	-20...+60 °C
Elektrische gegevens	
Technologie	UHF RFID
Gebruiksregio (UHF)	VS, Canada, Mexico (902...928 MHz)
Radio- en protocolnormen	ISO 18000-63
Uitgangsvermogen	5...30 dBm, instelbaar
Antennenpolarisatie	gesimuleerd circulair
Memory	afhankelijk van het verbonden host-apparaat
Display	afhankelijk van het verbonden host-apparaat
Accucapaciteit	1800 mAh
Communicatie via	3,5 mm jackplug
Meegeleverde software	Turck RFID-app, gratis verkrijgbaar
Operating system	iOS, Android
Mechanische gegevens	
Afmetingen	159 x 95 x 39 mm
Gewicht	170 g
Materiaal behuizing	Kunststof, Polycarbonaat (PC), zwart
Beschermingsgraad	IP20