


FW-ERKPM0416-SA-S-0408

Confectioneerbare connector

Contraconnector M12 × 1, recht




Kenmerken



- schroef-/klemaansluiting
- A-codering
- 4-polig
- Kabeldiameter: 4,0...8,0 mm
- Klemvermogen: 0,25...1,5 mm²
- Certificaat: cULus

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	FW-ERKPM0416-SA-S-0408
Identnr.	100002283
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA UL94-V0, Zwart
Greep	Kunststof, PA6 GF, UL 94, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Aandraaimoment	0.4 ... 0.4 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Externe diameter van de leiding	4...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.25...1.5 mm ²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische en chemische eigenschappen	
Certificaten	cULus