







Systeemdata	
Omgevingstemperatuur	-25...+40 °C
Opslagtemperatuur	-25...+50 °C
Altitude	Max. 2000 m
Beschermingsgraad	IP65
Behuizingsmateriaal	Aluminium spuitgietwerk
Materiaal schroef	303 stainless steel
Materiaal etiket aarding	Aluminium
Halogeenvrij	ja
Montage	Geschroefde aluminium spuitgietbehuizing

	Instructie EDM - terugkoppelcircuit verbindingskabel (voorbeeld): RK 4.4T-2-RS 4.4T Ident-No. U2445 of RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL Ident-No. 6625208	Pinbezetting  1 = V1+ 2 = n.c. 3 = GND 4 = NC (22) 5 = n.c.
	Instructie ES — uitschakelcircuit voor aansluiting van een beveiligd uitschakelsignaal verbindingskabel (voorbeeld): RK 4.5T-2-RS 4.5T/S2501 Ident-No. U3-01243 of RK4.5T-2-RS4.5T/S2500 Ident-No. 6699200	Pinbezetting  1 = V1+ 2 = A2 3 = n.c. 4 = A1 5 = GND
	Instructie Werking van de uitschakelbox, vermogensdeel	
 X1 / XD1  X2 / XD2	Instructie Pinbezetting AIDA-connector	