



- Rechthoekig, hoogte 190 mm
- Passieve UHF-antenne
- Circulair gepolariseerd
- Alleen geschikt voor gebruik binnen de Europese Unie (EU) bij 865...868 MHz

**Functieprincipe**

De UHF-schrijf-/leeskoppen vormen een transmissiezone, waarvan de grootte afhankelijk van de combinatie uit schrijf-/leeskop en gegevensdrager varieert.

Door componenttoleranties, inbouwsituatie in de toepassing, omgevingsomstandigheden en beïnvloeding door materialen (in het bijzonder metaal) kunnen de bereikbare afstanden afwijken.

Daarom is een test van de toepassing (vooral bij het lezen en schrijven in de beweging) onder realistische omstandigheden absoluut noodzakelijk!

<b>Type</b>	TN-UHF-ANT-Q190-EU
Ident no.	100003863
<b>Gebruiksregio (UHF)</b>	Europa, India (865...868 MHz)
Antennepolarisatie	linkscirculair
Antenneversterking ETSI	80.5
Antennehalveringsbreedte	75°
<b>Omgevingstemperatuur</b>	-55...+70 °C
Opslagtemperatuur	-55...+70 °C
Afmetingen	190x 190x 30mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad	IP67
Elektrische aansluiting	N-Female
Ingangsimpedantie	50 Ohm
<b>Hoeveelheid in de verpakking</b>	1

**Toebehoren**

Type	Ident no.		Afmetingen
T-UHF-CBL-RG58-RPTNC-2-N-M	100004371	Coaxkabel RG58 met een lengte van 2 m	
T-UHF-CBL-RG58-RPTNC-4-N-M	100004372	Coaxkabel RG58 met een lengte van 4 m	
T-UHF-CBL-RG58-RPTNC-6-N-M	100004373	Coaxkabel RG58 met een lengte van 6 m	
T-UHF-CBL-RG213-RPTNC-2-N-M	100004368	Coaxkabel RG213 met een lengte van 2 m	
T-UHF-CBL-RG213-RPTNC-4-N-M	100004369	Coaxkabel RG213 met een lengte van 4 m	
T-UHF-CBL-RG213-RPTNC-6-N-M	100004370	Coaxkabel RG213 met een lengte van 6 m	

**Toebehoren**

Type	Ident no.		Afmetingen
T-UHF-CBL-RG213- RPTNC-12-N-M	100004367	Coaxkabel RG213 met een lengte van 12 m	