

IO-Link Starterkit

IO-Link Starterkit






Type	IO-Link Starterkit
Identnr.	100012813

Meegeleverd	<p>Koffer, zwart/geel □ Bodembekleding, zwart, 248 x 182 x 33 mm berekend □ Dekselprofielschuim, zwart, 248 x 182 x 21 mm 1:2 □ Netstekker 24 VDC 0,5 A type 512692 - NA met contraconnector M8 □ USB-stick 8 GB met softwareset □ IO-link Master TBEN-S2-4IOL (6814024) □ Ethernetkabel PSGS4M-RJ45S-4414-1M (6933004) □ Aansluitkabel RKC4T-2-RSC4T/TXL (6625604) □ I/O-hub TBIL-S4-8DXP (100002596) □ Inductieve sensor BI10U-M18-IOL6X2-H1141 (1644875) □ Ultrasoonsensor RU40U-M18M-AP8X2-H1151 (1610094) □ Indicatie-lamp K50L2RGBKQ (3802158)</p>
-------------	--



- Complete set inclusief IO-Link-client, IO-Link-sensoren, I/O-hub, parametreersoftware en toebehoren
- Inclusief voeding van 230 VAC/24 VDC

Functietoeberehen

Type	Ident no.		Afmetingen
TBEN-S2-4IOL	6814024	compacte multiprotocol-I/O-module, 4 IO-Link master 1.1 klasse A, 4 universele digitale PNP-kanalen 0.5 A	
TBIL-S4-8DXP	100002596	8-kanaals I/O-hub voor de aansluiting van 8 digitale PNP-signalen (in-/uitgang per kanaal vrij selecteerbaar) op een IO-Link-master	
BI10U-M18-IOL6X2-H1141	1644875	Inductieve sensor, cilindrisch, schroefdraad, 18 mm, messing verchromd	
RU40U-M18M-AP8X2-H1151	1610094	Ultrasoonsensor, cilindrisch, schroefdraad, 18 mm, messing vernikkeld	
K50L2RGBKQ	3802158	RGB-LED-indicatielamp	

Functietoebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
RU40U-M18M-AP8X2-H1151/P0001	100032174	Ultrasoonsensor, cilindrisch, schroefdraad, 18 mm, messing vernikkeld	