


# CABLE-BLIDENT-2M/S2500

## RFID-kabel standaarduitvoering – Aansluitkabel




### Kenmerken



- 4-polig, AWG 24 / AWG 22
- Mantelmateriaal: PUR, kleur: geel
- Halogeen- en LABS-vrij
- Afscherming: aluminiumfolie, vertind koperdraad
- Manteldiameter: 6,9 mm
- Geschikt voor kabelrupsen, oliebestendig, zeer flexibel
- Kabel UL-stijl 20549
- Open einde
- Open einde
- kabellengte: 2.0 meter

### Kabeldoorsnede



### Technische gegevens

Type	CABLE-BLIDENT-2M/S2500
Identnr.	100019079
Aandraaimoment	0.6 ... 1 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
<b>Kabel</b>	
Aantal aders	4
Kabeldiameter	Ø 6.9 mm
Kabellengte	2 m
Kabelmantel	PUR, Geel
Afscherming	Ja
Aders - dataleiding	
Aderdoorsnede	2 x 0.25 mm <sup>2</sup>
Aders voedingskabel	
Aderdoorsnede	2x 0.34 mm <sup>2</sup>
Aderkleuren	Power: BN, BU Data: WH, BK
<b>Elektrische eigenschappen bij +20 °C</b>	
Nominale spanning	30 V
DC-weerstand (loop)	103 Ω/km
Nom. Impedantie	135 Ω
Nom. Capaciteit	50 pF/m
<b>Mechanische en chemische eigenschappen</b>	
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 8 x Ø
Buigcycli	≥ 1 Miljoen
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-25...+90 °C

## Technische gegevens

### Other Features

Bruikbaar voor sleepleidingen	ja
-------------------------------	----

Halogeenvrij	ja
--------------	----