


CABLE-BLIDENT-50M/S2500

RFID-kabel standaarduitvoering – Aansluitkabel




Kenmerken



- 4-polig, AWG 24 / AWG 22
- Mantelmateriaal: PUR, kleur: geel
- Halogeen- en LABS-vrij
- Afscherming: aluminiumfolie, vertind koperdraad
- Manteldiameter: 6,9 mm
- Geschikt voor kabelrupsen, oliebestendig, zeer flexibel
- Kabel UL-stijl 20549
- Open einde
- Open einde
- kabellengte: 50 meter

Kabeldoorsnede



Technische gegevens

Type	CABLE-BLIDENT-50M/S2500
Identnr.	100019089
Aandraaimoment	0.6 ... 1 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Kabel	
Aantal aders	4
Kabeldiameter	Ø 6.9 mm
Kabellengte	50 m
Kabelmantel	PUR, Geel
Afscherming	Ja
Aders - dataleiding	
Aderdoorsnede	2 x 0.25 mm ²
Aders voedingskabel	
Aderdoorsnede	2x 0.34 mm ²
Aderkleuren	Power: BN, BU Data: WH, BK
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	30 V
DC-weerstand (loop)	103 Ω/km
Nom. Impedantie	135 Ω
Nom. Capaciteit	50 pF/m
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 8 x Ø
Buigcycli	≥ 1 Miljoen
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-25...+90 °C

Technische gegevens

Other Features

Bruikbaar voor sleepleidingen	ja
-------------------------------	----

Halogeenvrij	ja
--------------	----