



Technische gegevens

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Elektrische aansluiting            | Connector, M12 × 1     |
| Axiale asbelastbaarheid            | 20 N                   |
| Radiale asbelastbaarheid           | 40 N                   |
| Omgevingsomstandigheden            |                        |
| Omgevingstemperatuur               | -40...+80 °C           |
| Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)   | 300 m/s², 10...2000 Hz |
| Schokbestendigheid (EN 60068-2-27) | 2500 m/s², 6 ms        |
| Beschermingsgraad                  | IP67                   |
| Protection class shaft             | IP67                   |

Toebehoren

| Afmetingen                                                                         | Type       | Identnr. |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC5701-5M | 6931034  | Buskabel voor CAN (DeviceNet, - CANopen), M12-contraconnector, recht, kabellengte: 5 m, mantelmateriaal: PUR, antraciet; cULus-goedkeuring |