


Toebehoren

Klemringkoppeling

voor temperatuursensoren

CF-M-6.35-N1/2-A4




- klemringschroefaansluiting voor directe montage van temperatuursondes van de serie TP
- Metalen klemring
- Voor sonde met diameter van 6,35 mm
- N1/2" procesaansluiting, externe schroefdraad

Algemene beschrijving

klemringschroefaansluitingen worden gebruikt voor de drukvaste directe montage van temperatuursondes. Hiermee kunnen verschillende onderdompelingsdiepten van de sonde worden gerealiseerd. Bij de montage heeft de temperatuursonde direct contact met het medium, dit versnelt de reactie op temperatuurwijzingen.

Type	CF-M-6.35-N1/2-A4
Identnr.	100027548
Temperatuurbereik	
Mechanische gegevens	
Materiaal behuizing	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Materiaal dichtingsring	roestvast staal
Procesaansluiting	1/2" NPT buitendraad
Drukweerstand	100 bar
Max. aandraaimoment behuizingsmoer	100 Nm

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
CF-M-6.35-G1/2-A4	100027547	Klemringkoppeling voor directe montage van temperatuurs-ondes; sondediameter 6,35 mm; procesaansluiting buiten-draad G1/2"	
CF-M-6.35-N1/2-A4	100027548	Klemringkoppeling voor directe montage van temperatuurs-ondes; sondediameter 6,35 mm; procesaansluiting buiten-draad N1/2"	