


FKFDSX-RJ45SFW-88

Accessoires voor veldbussystemen, Industrial Ethernet – Adapter en wanddoorvoer



Technische gegevens


Type	FKFDSX-RJ45SFW-88
Identnr.	100028437
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, X-gecodeerd
Aantal polen	8
Contacten	Brons, CuSn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA GF, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, Nickel plated zinc
Aandraaimoment	0.6 ... 0.8 Nm
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Connector B	Contraconnector, RJ45, Haaks
Aantal polen	8
Contacten	Brons, CuSn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA GF, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.6 ... 0.8 Nm
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP20, (ingestoken)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	48 V
Stroombelastbaarheid	0.5 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ

Kenmerken




- Afgeschermd, CAT6A
- Contraconnector M12, recht, 8-polig, X-gecodeerd
- RJ45-contraconnector, recht, 8-polig
- Haaks
- Conform RoHS
- Beschermingsklasse: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
- UL

Contactconfiguratie




schakelplan



Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-25...+85 °C
Certificaten	UL gelisted

Doorboring



mm [Inch]