


TX100 HMI-serie in Rittal stalen behuizing IP66

10" display met TX VisuPro Runtime



MIMICBOX-10"-001



Type	MIMICBOX-10"-001
Identnr.	100029045
Display/aanraken	
Display	TFT color
Touchscreen	resistief, Frontfolie
Actief beeldvlak	10.1"
Resolutie (pixels)	1024 × 600 pixels WVGA
Formaat	16:9
Helderheid	200 cd/m ² typ.
Dimbaar	Ja
Controller	
Processor	ARM Cortex A8, 1 GHz
Geheugen	4 GB Flash
RAM-geheugen	512 MB
Ethernet	
Ethernet	1x 10/100 Mbit
USB	1x Host Port
Voeding	
Nominale waarde	24 VDC, 0,38 A maximaal
Toelaatbaar bereik spanning	10...32 VDC
Algemene gegevens	
Werking omgevingsomstandigheden	0...50 °C, 5..85 % rel. luchtvochtigheid, niet condenserend
Opslag omgevingsomstandigheden	-20...70 °C, 5..85% rel. luchtvochtigheid, niet condenserend
Beschermingsgraad	IP66
Afmetingen	
Front (L x H x D)	300 x 380 x 155 mm
Gewicht	ca. 8 kg

- Rittal stalen behuizing, met dompelprieming/poedercoating
- Verzinkte montageplaat
- Sleutelprofiel: Vierkant 7 mm
- 10" HMI met TXVisuPro Runtime
- LED-achtergrondverlichting
- Resolutie 1024x600 pixels
- 64K kleuren
- Resistief touch screen
- 1 M12 L-gecodeerd Power
- 1 M12 × 1 Ethernet poort
- 1 USB hostpoort

aansluittechniek en pinbeleggingen

	spanningsvoeding M12-connector, 5-polig, L-gecodeerd:	Pinbezetting  1 = 24 VDC (V1) 2 = n.c. 3 = GND (V1) 4 = n.c. 5 = FE
	Ethernet-poorten M12-bus, 4-polig, D-gecodeerd Ethernet-kabel (voorbeeld): RSSD-RSSD-4414-2M (ident-nr. 6441405)	Pinbezetting  1 = TX + 2 = RX + 3 = TX - 4 = RX - flange = FE P1, P2