


FW-EWKPM0414-PS-S-0810

Confectioneerbare connector – M12 Power

Contraconnector M12 × 1, haaks



Technische gegevens


Type	FW-EWKPM0414-PS-S-0810
Identnr.	100036620
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Haaks, S-gecodeerd
Aantal polen	3+PE
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Externe diameter van de leiding	8...10 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.75...2.5 mm ²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	630 V
Stroombelastbaarheid	12 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+85 °C

Kenmerken



- S-codering
- Metalen montagevoet
- Schroef-/klemaansluiting
- 4-polig (3+PE)
- Kabeldiameter: 8,0 ... 10,0 mm
- Klemvermogen:
 - max. 1,5 mm² of 16 AWG (met adereindhuls)
 - max. 2,5 mm² of 14 AWG (zonder adereindhuls)

Contactconfiguratie



Temperatuurdrift-curve

