


FW-ERSSM0516-PL-I-0613

Confectioneerbare connector – M12 Power

Connector M12 × 1, recht



Technische gegevens

Type	FW-ERSSM0516-PL-I-0613
Identnr.	100036742
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Aantal polen	4+FE
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA UL94-V0, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding	6...13 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.75...1.5 mm ²
Aansluittype	snij-/klemmaansluiting
Mechanische levensduur	> 500 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP65, IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	63 V _{DC}
Stroombelastbaarheid	12 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+85 °C
Certificaten	cULus




Kenmerken



- L-codering
- Metalen montagemoer
- Afschermbaar
- Snijklem-snel aansluiting
- 5-polig (4+FE)
- Kabeldiameter: 6,0...13,0 mm
- Klemvermogen: 0,75...1,5 mm²
- Connectoren conform norm IEC 61076-2-111

Contactconfiguratie



Temperatuurdrijf-curve

