

Ford Drawer Box voor aansluiting op IO-Link-master


3 knoppen met lamp, 1 aanraaksensor met lamp

OPIL-E4-IO4-FE01



- Robuuste behuizing
- Taal opschrift: Duits
- 2x verlichte drukknop, ringverlichting wit
- 1x verlichte drukknop, ringverlichting blauw
- 1x verlichte (witte) touch-toets

IO-link M12 × 1



Type	OPIL-E4-IO4-FE01
Identnr.	100040236
Systeemdata	
Voedingsspanning	24 VDC
Toelaatbaar bereik	18...30 VDC
Aansluittechniek - spanningsvoeding	M12
Bedrijfsstroom	Max. 300 mA
IO-Link	
Aansluittechniek IO-Link	1 × M12
IO-Link specificatie	V 1.1
IO-Link port type	Class A
Frametype	Ondersteunt alles
Transmissiesnelheid	COM 2 / 38,4 kBit/s
Normen-/richtlijnenconformiteit	
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61131-2:2007
Systeemdata	
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
Beschermingsgraad	IP54

I/O-toewijzing op FIL20-8DXP

			Procesgegevens
Start Inicio Start	Start Inicio Start	Uitgang I/O ₇	Byte.Bit-offset 0.7
		Ingang I/O ₆	Byte.Bit-offset 0.6
Reset Reiniciar Reset	Reset Reiniciar Reset	Uitgang I/O ₅	Byte.Bit-offset 0.5
		Ingang I/O ₄	Byte.Bit-offset 0.4
Uitwerpen Descargar Take out	- - -	Uitgang I/O ₃	Byte.Bit-offset 0.3
		Ingang I/O ₂	Byte.Bit-offset 0.2
Inbrengen Cargar Put in	Vrijgave Liberar Release	Uitgang I/O ₁	Byte.Bit-offset 0.1
		Ingang I/O ₀	Byte.Bit-offset 0.0