


FW-ERSSM0414-PT-P-0611
Confectioneerbare connector – M12 Power
Connector M12 × 1, recht



Technische gegevens

Type	FW-ERSSM0414-PT-P-0611
Identnr.	100045555
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, T-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Messing, Vernikkeld, Grijs
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn-Ni, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding	6...11 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.75...2.5 mm ²
Aansluittype	Push-in aansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	63 V _{DC}
Stroombelastbaarheid	16 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+85 °C

Kenmerken



- T-codering
- Metalen montagemoer
- Push-in-aansluiting
- 4-polig
- Kabeldoorvoer: 6,0...11,0 mm
- Afschermbaar
- Klemvermogen:
 - max. 1,5 mm² of 16 AWG (zonder ader-eindhuls)
 - max. 2,5 mm² of 14 AWG (zonder ader-eindhuls)

Contactconfiguratie

