


Bedieningspaneel voor aansluiting op IO-Link-master

4 knoppen met lamp

OPIL-E4-IO6



Type	OPIL-E4-IO6
Identnr.	100046892

Systeemdata	
Voedingsspanning	24 VDC
Toelaatbaar bereik	18 - 30 VDC
Aansluittechniek - spanningsvoeding	M12
Bedrijfsstroom	Max. 150 mA


IO-Link	
Aansluittechniek IO-Link	1 x M12
IO-Link specificatie	V 1.1
IO-Link port type	Class A
Frametype	Ondersteunt alles
Transmissiesnelheid	COM 2 / 38,4 kBit/s

Normen-/richtlijnenconformiteit	
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61131-2:2007

Systeemdata	
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
Beschermingsgraad	IP54

- Robuuste behuizing
- 1 x verlichte drukknop, witte lichtring
- 1 x verlichte drukknop, blauwe lichtring
- 1 x verlichte drukknop, gele lichtring
- 1 x verlichte drukknop, rode lichtring

IO-Link M12 x 1



I/O-toewijzing op FIL20-8DXP

			Procesgegevens
Stand 4	Licht	Uitgang I/O ₇	Byte.bit-offset 0.7
	Knop	Ingang I/O ₆	Byte.bit-offset 0.6
Stand 3	Licht	Uitgang I/O ₅	Byte.bit-offset 0.5
	Knop	Ingang I/O ₄	Byte.bit-offset 0.4
Stand 2	Licht	Uitgang I/O ₃	Byte.bit-offset 0.3
	Knop	Ingang I/O ₂	Byte.bit-offset 0.2
Stand 1	Licht	Uitgang I/O ₁	Byte.bit-offset 0.1
	Knop	Ingang I/O ₀	Byte.bit-offset 0.0