


AD-FK5PL-FS5PL

Wanddoorvoer



Technische gegevens

Type	AD-FK5PL-FS5PL
Identnr.	100048192
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Aantal polen	4+FE
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Zilver
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.6 ... 0.8 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Connector B	Connector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Aantal polen	4+FE
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Zilver
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.6 ... 0.8 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	63 V
Stroombelastbaarheid	16 A


Kenmerken

-
- M12-contraconnector – M12-connector
- L-gecodeerd, 4+FE
- Conform RoHS
- Beschermingsklasse: IP67

Contactconfiguratie



schakelplan



Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen

Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+80 °C
Certificaten	cULus erkend