


FW-MWKPM0514-P-S-0810
Confectioneerbare connector
7/8" contraconnector, haaks



Technische gegevens

Type	FW-MWKPM0514-P-S-0810
Identnr.	100048528
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Haaks
Aantal polen	5
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PUR, Zwart
Greep	Kunststof, PBT, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Externe diameter van de leiding	8...10 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.5...2.5 mm ²
Aansluittype	schroef-/klemmaansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-25...+85 °C



Kenmerken



- Voor gebruik in DeviceNet en CANopen-toepassingen en voor de spanningsvoeding
- Schroefklemmaansluiting
- 5-polig

Contactconfiguratie

