


Toebehoren Askoppeling balgkoppeling Voor encoders met volle as RA-BC-20-06-10



Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm

Max. aanhaalmoment: 120 Ncm

Max. asafwijking:

Radiaal: ±0,25 mm

Axiaal: ±0,4 mm

Hoek: ±4°

Stijfheid van torsieveer: 150 Nm/wiel

Stijfheid van radiale veer: 25 N/mm

Traagheidsmoment: 8 gcm²

Materiaal van contraconnector: geanodiseerd aluminium

Balgmateriaal: roestvast staal

Diameter boring d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

Type	RA-BC-20-06-10
------	----------------

Identnr.	100048779
----------	-----------

Max. rotatiesnelheid	10.000 tpm
----------------------	------------

Omgevingstemperatuur	-40...+140 °C
----------------------	---------------