


Toebehoren Askoppeling balgkoppeling Voor encoders met volle as RA-BC-20-08-08



Type	RA-BC-20-08-08
Identnr.	100048780
Max. rotatiesnelheid	10.000 tpm
Omgevingstemperatuur	-40...+140 °C

Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm
 Max. aanhaalmoment: 120 Ncm
 Max. asafwijking:
 Radiaal: ±0,25 mm
 Axiaal: ±0,4 mm
 Hoek: ±4°
 Stijfheid van torsieveer: 150 Nm/wiel
 Stijfheid van radiale veer: 25 N/mm
 Traagheidsmoment: 8 gcm²
 Materiaal van contraconnector: geanodiseerd aluminium
 Balgmateriaal: roestvast staal
 Diameter boring d1 = 8 mm, d2 = 8 mm