

TC210K-01A423-A6

Handheld met lithium-ionen-batterij

Technische gegevens

Type	TC210K-01A423-A6
Identnr.	100049590
Omgevingstemperatuur	-10...+50 °C
Opslagtemperatuur	-30...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95 %
Relatieve luchtvochtigheid	Niet condenserend
Elektrische gegevens	
Technologie	HF RFID BLE
Radio- en protocolnormen	ISO 15693 ISO 14443
Eigenschappen apparaat	Qualcomm Snapdragon 660, Octa Core 1,8 GHz
Memory	4 GB RAM/64 GB flash
Uitbreidingsgeheugen	MicroSD-kaart tot 128 GB
Display	5 ", 1280 × 720 pixels, Touch screen-display
Accucapaciteit	3300 mAh
Communicatie via	USB-C, Bluetooth 5.0 BLE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Meegeleverde software	Turck RFID software
Operating system	Android
Barcode	2D-imager, camera
Mechanische gegevens	
Afmetingen	158 x 79 x 13.7 mm
Gewicht	236 g
Materiaal behuizing	Kunststof, zwart
Beschermingsgraad	IP67



Kenmerken

- Uitlezen en beschrijven van RFID-tags, ongeacht de plaats
- Handheld met NFC, uitbreidbaar met UHF
- 2D-imager, camera
- Kan worden geüpgraded naar Android 14
- Incl. TURCK RFID-app voor het lezen van en schrijven naar tags
- Met USB-C, Bluetooth 5.0 BLE en Wi-Fi 802.11ac
- Beschermingsklasse IP67
- Bestand tegen een valhoogte van 1,2 m op beton volgens MIL-STD-810G over het gehele bedrijfstemperatuurbereik

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	CRD-TC2Y-SE1ET-01	100049592	Laad- en transmissiestation
	PWR-BGA12V50W0WW	100049597	Voedingseenheid

Afmetingen	Type	Identnr.	
	CBL-DC-388A1-01	100049598	Voedingskabel
	RFD4030-G00B700-E8	100049599	UHF-lezer
	ADP-RFD40-TC2X-1E	100049600	Adapter voor UHF-lezer