


# BI8U-M18-AN6X-H1141

## Inductieve sensor – Met verhoogde schakelafstand





### Technische gegevens

|                                                    |                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Type                                               | BI8U-M18-AN6X-H1141                                            |
| Identnr.                                           | 1644737                                                        |
| <b>Algemene gegevens</b>                           |                                                                |
| Nominale schakelafstand                            | 8 mm                                                           |
| Inbouwsituatie                                     | Bondig                                                         |
| Veilige schakelafstand                             | $\leq (0,81 \times S_n)$ mm                                    |
| Herhalingsnauwkeurigheid                           | $\leq 2 \%$ van eindwaarde                                     |
| Temperatuurdriфт                                   | $\leq \pm 10 \%$                                               |
|                                                    | $\leq \pm 15 \%, \leq -25 \text{ °C} \vee \geq +70 \text{ °C}$ |
| Hysteresis                                         | 3...15 %                                                       |
| <b>Elektrische gegevens</b>                        |                                                                |
| Bedrijfsspanning $U_s$                             | 10...30 VDC                                                    |
| Ripple $U_{ss}$                                    | $\leq 10 \%$ $U_{Bmax}$                                        |
| DC nominale bedrijfsstroom $I_s$                   | $\leq 200$ mA                                                  |
| Eigen stroomopname                                 | $\leq 25$ mA                                                   |
| Reststroom                                         | $\leq 0.1$ mA                                                  |
| Isolatietestspanning                               | 0.5 kV                                                         |
| Kortsluitbeveiliging                               | Ja/Pulserend                                                   |
| Spanningsverlies bij $I_s$                         | $\leq 1.8$ V                                                   |
| Beveiliging tegen kabelbreuk/omgekeerde polariteit | Ja/Volledig                                                    |
| Uitgangsfunctie                                    | Driedraads, N.O.-contact, NPN                                  |
| Gelijkstroombestendigheid                          | 300 mT                                                         |
| Wisselveldbestendigheid                            | 300 mT <sub>ss</sub>                                           |
| Beschermingsklasse                                 | □                                                              |
| Schakelfrequentie                                  | 1.5 kHz                                                        |

### Kenmerken

- schroefdraad, M18 x 1
- messing verchroomd
- Factor 1 voor alle metalen
- Beschermingsklasse IP68
- Magneetveldvast
- Hoge schakelafstand
- Overbondige inbouw mogelijk
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., NPN-uitgang
- connector, M12 x 1

### Aansluitschema



### Functieprincipe



Inductieve sensoren detecteren contactloos en slijtagevrij metalen voorwerpen. uprox+-sensoren hebben vanwege hun gepatenteerde multispoelsysteem aanzienlijke voordelen. Zij onderscheiden zich door de grootste schakelafstanden, maximale flexibiliteit, maximale bedrijfszekerheid en een efficiënte standaardisering.

Technische gegevens

| Mechanische gegevens               |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bouwworm                           | schroefdraad, M18 x 1                     |
| Afmetingen                         | 52 mm                                     |
| Materiaal behuizing                | metaal, CuZn, verchroomd                  |
| Materiaal actief vlak              | Kunststof, LCP                            |
| Max. aandraaimoment behuizingsmoer | 25 Nm                                     |
| Elektrische aansluiting            | Connector, M12 × 1                        |
| Omgevingsomstandigheden            |                                           |
| Omgevingstemperatuur               | -30...+85 °C                              |
| Vibratiebestendigheid              | 55 Hz (1 mm)                              |
| Schokbestendigheid                 | 30 g (11 ms)                              |
| Beschermingsgraad                  | IP68                                      |
| MTTF                               | 874 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Schakeltoestandsindicatie          | LED, Geel                                 |

Montagehandleiding






Inbouw instructies / Beschrijving



|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Afstand D                      | 36 mm   |
| Afstand W                      | 3 x Sn  |
| Afstand T                      | 3 x B   |
| Afstand S                      | 1,5 x B |
| Afstand G                      | 6 x Sn  |
| Diameter van het actief vlak B | Ø 18 mm |

Bij alle bondige uprox+ schakelaars met schroefdraad is overbondige inbouw mogelijk. Zelfs wanneer de schroefdraad een halve draai wordt teruggeplaatst, wordt een betrouwbare werking gewaarborgd.

Toebehoren

|                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |         |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN-M18                                                                              | 6905310 | schokbestendige moer voor M18x1 apparaten met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4305 (AISI 303)                                                                                                        | BST-18B                                                                            | 6947214 | Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                    |  |         |                                                                                                    |
| QM-18                                                                               | 6945102 | Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M24 x 1,5. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen. | MW18                                                                               | 6945004 | Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                    |  |         |                                                                                                    |
| BSS-18                                                                              | 6901320 | Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen                                                                                                                           |                                                                                    |         |                                                                                                    |
|  |         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |         |                                                                                                    |

Toebehoren

|                                                                                     |             |          |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen                                                                          | Type        | Identnr. |                                                                                                                      |
|  | RKC4T-2/TEL | 6625010  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |