



# LEDWRM62X62W


## beeldverwerking – ringlicht



### Kenmerken

- belichting op korte afstand
- beschermingsgraad: IP20
- kleur: wit
- voedingsvoeding: 24 VDC
- kabel, 2m

### Aansluitschema



### Functieprincipe

Directe montage op de sensor voor eenvoudige setup. Belichting van objecten direct voor de sensor.

### Technische gegevens

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Type                                | LEDWRM62X62W              |
| Identnr.                            | 3012403                   |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                           |
| Toepassingsdoel                     | Beeldverwerking           |
| Functie                             | Oppervlaklicht            |
| Lichtsoort                          | wit                       |
| Color temperature                   | 5000...+8300 K            |
| LED-levensduur (L70)                | 20000 h                   |
| Kenmerken kleur 1                   | Wit                       |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                           |
| Bedrijfsspanning                    | 24 VDC                    |
| DC nominale bedrijfsstroom          | ≤ 100 mA                  |
| Max. stroomverbruik per kleur       | 130 mA                    |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                           |
| Bouwworm                            | Rechthoekig               |
| Afmetingen                          | 66.7 x 66.7 x 104.1 mm    |
| Materiaal behuizing                 | metaal, Koolstofarm staal |
| Window material                     | acryl, helder             |
| Elektrische aansluiting             | Kabel, 2 m, PVC           |
| Aantal aders                        | 3                         |
| Omgevingstemperatuur                | 0...+50 °C                |
| Beschermingsgraad                   | IP20                      |
| <b>Tests/certificaten</b>           |                           |
| Certificaten                        | CE, cULus gelisted        |