


# LEDBLA580SSD6-XQ

## beeldverwerking – lineair lichtstelsel



### Kenmerken

- High-Intensity
- beschermingsgraad: IP68
- kleur: Blauw
- spanningsvoeding: 24 VDC
- connector M12x1

### Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

### Functieprincipe

Zeer intense verlichting van grote bereiken op grote afstanden.

### Technische gegevens

Type	LEDBLA580SSD6-XQ
Identnr.	3013525
<b>Signaal- en weergavegegevens</b>	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Work light strip
Lichtsoort	Blauw
Aslengte	465...485 nm
Uitstralingshoek	6,5°
LED-levensduur (L70)	50000 h
Kenmerken kleur 1	Blauw
Bijzondere kenmerken	Wash down
<b>Elektrische gegevens</b>	
Bedrijfsspanning	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 2000 mA
Max. stroomverbruik per kleur	2000 mA
<b>Mechanische gegevens</b>	
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	621 x 76 x 34.9 mm
Materiaal behuizing	metaal, Roestvast staal
Window material	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP68
<b>Tests/certificaten</b>	
Certificaten	CE, cULus gelisted

