


# LEDRA70XD5-PQ

## beeldverwerking – oppervlaklicht




### Technische gegevens

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Type                                      | LEDRA70XD5-PQ                   |
| Identnr.                                  | 3015738                         |
| Signaal- en weergavegegevens              |                                 |
| Toepassingsdoel                           | Beeldverwerking                 |
| Functie                                   | Oppervlaklicht                  |
| Lichtsoort                                | rood                            |
| Aslengte                                  | 620...630 nm                    |
| LED-levensduur (L70)                      | 50000 h                         |
| Dimbaar                                   | Ja                              |
| Kenmerken kleur 1                         | Rood                            |
| Elektrische gegevens                      |                                 |
| Bedrijfsspanning U <sub>b</sub>           | 24 VDC                          |
| DC nominale bedrijfsstroom I <sub>b</sub> | ≤ 350 mA                        |
| Max. stroomverbruik per kleur             | 500 mA                          |
| Mechanische gegevens                      |                                 |
| Bouwvorm                                  | Rechthoekig                     |
| Afmetingen                                | 76.2 x 76.2 x 29.2 mm           |
| Materiaal behuizing                       | metaal, Koolstofarm staal       |
| Window material                           | kunststof, diffuus              |
| Elektrische aansluiting                   | Connector, M12 × 1, 0.15 m, PVC |
| Aantal aders                              | 5                               |
| Omgevingstemperatuur                      | 0...+50 °C                      |
| Beschermingsgraad                         | IP50                            |
| Tests/certificaten                        |                                 |
| Certificaten                              | CE, cULus gelisted              |

### Kenmerken

- zeer krachtige verlichting
- lichtintensiteit instelbaar
- beschermingsklasse: IP50
- kleur: rood
- lichtintensiteit instelbaar
- spanningsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M12x1, 0,15m

### Aansluitschema



### Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.