


K50BLXYXPQ


LED-weergave – Signaallamp



Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- zijde-aanzicht
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- monochroom: geel (COL 2)
- belichtingssterkte: 425 Lx bij 4" afstand
- connector M12x1
- bedrijfsspanning 12...30 VDC

Aansluitschema



Functieprincipe

De LED-lamp is geschikt voor industriële toepassingen dankzij de robuuste uitvoering in de beschermingsgraad IP67 / IP69K. Afhankelijk van de aansluiting brandt één van de twee mogelijke kleuren gedurende de duur van het PNP ingangssignaal.

Technische gegevens

Type	K50BLXYXPQ
Identnr.	3017540
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	geel
Luminous flux lumen	14 lm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Geel, Doorlopend aan
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 140 mA
Max. stroomverbruik per kleur	140 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 7 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	Puck, K50BL
Afmetingen	Ø 50 x 60 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, helder
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %

