


K50BCLXYXPQ


LED-weergave – Signaallamp



Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- boven- en zijaanzicht
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- monochroom: geel (COL 2)
- connector M12x1
- bedrijfsspanning 12...30 VDC

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	K50BCLXYXPQ
Identnr.	3018338
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	geel
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Geel, Doorlopend aan
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 160 mA
Max. stroomverbruik per kleur	160 mA
Ingangstype	PNP
Aansprektijd typisch	< 7 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	Puck, K50BL
Afmetingen	Ø 50 x 60 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, helder
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP67

Technische gegevens

IP69

Tests/certificaten


Certificaten CE, cULus gelisted

Toebehoren

SMB30A

3032723


montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad



SMB30SC

3052521

montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar



Toebehoren

Afmetingen


Type

Identnr.

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring



WKC4.4T-2/TEL

6625025

Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring

