


# S18LGXXP


## LED-weergave – Signaallamp



### Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M18x1
- beschermingsgraad IP67 / IP69K
- materialen bestand tegen UV-licht
- stroomopname per LED-kleur: max. 25 mA
- monochroom: groen (COL 1)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 10...30 VDC

### Aansluitschema



### Functieprincipe

Deze LED-lampen zijn geschikt dankzij de robuuste uitvoering in de beschermingsgraad IP67 / IP69K voor binnen- en buitentoeepassingen. De kunststoffen behuizing is UV-bestendig. Het lichtvlak is zichtbaar in een hoek van 180° t.o.v. het inbouwvlak. De éénduidige, grijze off-toestand maakt een goede identificatie mogelijk, ook bij zonlicht. Afhankelijk van de aansluiting brandt één van de drie mogelijke kleuren gedurende de duur van het ingangssignaal.

### Technische gegevens

Type	S18LGXXP
Identnr.	3020819
<b>Signaal- en weergavegegevens</b>	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 4.1 lm
Bijzondere kenmerken	Wash down
<b>Elektrische gegevens</b>	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 25 mA
Max. stroomverbruik per kleur	25 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 1 ms
<b>Mechanische gegevens</b>	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	schroefdraad, S18L
Afmetingen	Ø 23.5 x 35.7 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67 IP69

## Technische gegevens

### Tests/certificaten

Certificaten	CE, UL gelisted
--------------	-----------------

---