


K30LBXXPPB2


LED-weergave – Signaallamp met geïntegreerde knop



Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M22x1.5
- beschermingsgraad IP67
- monochroom: blauw (COL 1)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 10...30 VDC

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	K30LBXXPPB2
Identnr.	3025406
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	Blauw
LED-levensduur (L70)	50000 h
Toetsfunctie	Scannend
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Blauw, Doorlopend aan
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 25 mA
Max. stroomverbruik per kleur	40 mA
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, potentiaalvrij
Ingangstype	PNP
Aansprektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	Hemisfeer, K30L
Afmetingen	Ø 30 x 49.4 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC Thermoplastische kunststof, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
MTTF	626 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificaten	CE

Toebehoren

SMB22A

3079414

montagebeugel, roestvaststaal, voor
bouwvorm K30L