


# SSA-EB1PLXR-02ECQ5B


## Veiligheidstechniek – noodstopptoets verlicht



### Kenmerken

- beschermingsgraad IP65
- Compatibel met Siemens ET 200pro PRO-FIsafe gateway
- belichting: rood (knipperend)
- 2 veiligheidsuitgangen (N.C., potentiaalvrij)
- Connector, M12 x 1, 5-polig

### Aansluitschema



### Funcieprincipe

Deze elektro-mechanische noodstoppen combineren de functie van klassieke schakelaars met deze van de EZ-LIGHT's. Zo verandert de weergegeven kleur in functie van de toestand van de schakelaar. Een bevestiging ter plaatse is steeds mogelijk, alsook een vergrendeling is verkrijgbaar die een accidentele bevestiging vermijdt. De behuizing is verkrijgbaar als ronde of rechthoekige bouwvorm. Beide opties bezitten de beschermingsgraad IP65. Klassieke varianten zonder belichting zijn eveneens beschikbaar alsook varianten voor de aansluiting op de veiligheids-BUS van Siemens of AB/ROCKWELL.

### Technische gegevens

Type	SSA-EB1PLXR-02ECQ5B
Identnr.	3026263
Functie	Noodstopdrukknop, verlicht
Lichtsoort	rood
Uitgangsfunctie	2 x N.C., potentiaalvrij
Bouwvorm	Rechthoekig
Afmetingen	Ø 80 x 119.8 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC
In cascade monteerbaar	ja
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1
Omgevingstemperatuur	-25...+55 °C
Relatieve luchtvochtigheid	45...85 %
Beschermingsgraad	IP65
<b>Tests/certificaten</b>	
Vibratiebestendigheid	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Schokbestendigheid	15 g (11 ms)
Certificaten	CE, cULus

## Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
<p>Technical drawing of the WKC4.5T-2/TEL cable. It shows a 90-degree angled M12 connector on the left and a 5-pin terminal block on the right. Dimensions include a connector diameter of 15 mm, a thread of M12 x 1, a connector length of 26.5 mm, a cable length of 32 mm from the connector to the terminal block, a terminal block length of 50 mm, and a terminal block width of 5 mm. The total length is denoted as L.</p>	WKC4.5T-2/TEL	6625028	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>
<p>Technical drawing of the RKC4.5T-2/TEL cable. It shows a straight M12 connector on the left and a 5-pin terminal block on the right. Dimensions include a connector diameter of 15 mm, a thread of M12 x 1, a connector length of 11.5 mm, a cable length of 42 mm from the connector to the terminal block, a terminal block length of 50 mm, and a terminal block width of 5 mm. The total length is denoted as L.</p>	RKC4.5T-2/TEL	6625016	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>